


Prisesek VAS-15-1/8-PUR-CT

Številka dela: 183512

FESTO

s tesnilom OL.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Premer priseska	15 mm
Efektiven premer priseska	12 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	7,9 N
Pritrdilni navoj	G1/8
Pritrditev priseska	G 1/8
Vakuumski priključek	G1/8
Trdota v Shore	62
Informacije o materialu navojnega zatiča	visokolegirano jeklo, nerjavno
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)