

Mehast prisesek VASB-30-1/8-NBR-CT

Številka dela: 183516

FESTO

s tesnilom OL.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Premer priseska	30 mm
Efektiven premer priseska	25 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	34 N
Pritrdilni navoj	G1/8
Pritrditev priseska	G 1/8
Vakuumski priključek	G1/8
Trdota v Shore	73
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)