

# Manometer MA-23-6-R1/8

Številka dela: 183896

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 6 bar
Območje prikaza	1 ... 87 psi
Imenska velikost manometra	23
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 6 bar 0 ... 87 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,6
Razred natančnosti mer	4
Vrsta zaščite	IP44
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	R1/8
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	Med (medenina)
Material, kontrolno okence	PC
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	27 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika
Skala	Dvojna skala bar (zunanji) psi (notranji)