



# Ventil za prednjo ploščo SV/O-3-PK-3X2

Številka dela: 184135

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 zaprt monostabilen
Normalni imenski pretok	70 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	2,5 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	34 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Material, tesnilo	NBR