

Ročni vklop HAB-3/8

Številka dela: 184587

FESTO

za izpuh.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	11 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Ventil	Odzračitveni element
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	165 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	35 Nm
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana