

# Vpenjalni modul EV-50-5

Številka dela: 184858

FESTO

z vračanjem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	5 mm
Vpenjalna površina	Ø 50
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak MPa	≤ 0,6 MPa
Obratovalni tlak	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Masa izdelka	68 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M3
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, membrana	TPE-U(PU)