

Vpenjalni modul EV-63-5

Številka dela: 184859

FESTO

z vračanjem.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------|---|
| Gib | 5 mm |
| Vpenjalna površina | Ø 63 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | enosmerni |
| Obratovalni tlak | ≤ 6 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5 |
| Temperatura okolice | -10 ... 40 °C |
| Masa izdelka | 100 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | M3 |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, membrana | TPE-U(PU) |