


Vtičnica senzorja SIE-GD

Številka dela: 18494

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z objemno matico
Masa izdelka	13 g
Električni priključek	4-polni Ravna vtičnica / vijačena sponka M12x1
Kodiranje vtiča	A
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,25 ... 0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	PA
Material, tesnilo	CR FPM
Material, vtični kontakti	Med (medenina) Beli bron, prevlečen