


Vtičnica NTSD-WD-9

Številka dela: 18527

FESTO

za ventilske otoke.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	30 g
Električni priključek	4-polni Priključnica, kotna Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	16 A
Vijačni priključek kabla	Pg9
Dovoljen premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	1,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PBT
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina Med (medenina)