


Nihajni tečaj CRZNG-125

Številka dela: 185362

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Velikost | 125 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5a |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 3.484 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, vijaki | visokolegirano jeklo, nerjavno |