

Okrogli valj CRDSNU-1/2"- -P-A


Številka dela: 185380

FESTO

odporen na korozijo,
po DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje, v kombi izvedbi z
elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2012.



Exemplary representation

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 8 "
Premer bata	1/2 "
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	51 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	68 N
Dodatek mase na 10 mm giba	40,1 g
Pnevmatični priključek	UNF5-44
Informacije o materialu pokrova	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno