

Okrogli valj CRDG-1/2"- -P-A


Številka dela: 185388

FESTO

odporen na korozijo,
za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 8 "
Premer bata	1/2"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	elastični tesnilni obroči/plošče na obeh straneh (P)
Ustreza standardu	ISO 6432
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	51 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	68 N
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno