


Okrogli valj CRDG-1 1/4"- -P-A

Številka dela: 185392

FESTO

odporen na korozijo,
za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 20 °
Premer bata	1 1/4"
Dušenje	elastični tesnilni obroči/plošče na obeh straneh (P)
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	415 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	483 N
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Informacije o materialu pokrova	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno