


# Valj z vlečnim drogom CRDNG-1 1/4"- -PPV-A-S2

Številka dela: 185396

FESTO

odporen proti koroziji, s skožno batnico.  
na osnovi ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290,  
za brezdozično zaznavanje. Z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                       | 2.000 mm  |
| Premer bata                               | 1 1/4"  |
| Zasnovan na osnovi standarda              | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dušenje                                   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljlivo na obeh koncih                  |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj   |
| Obratovalni tlak                          | 0,6 ... 10 bar  |
| Način delovanja                           | dvosmerni   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 4 - zelo močna korozijska obremenitev                                 |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 415 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 415 N   |
| Pnevmatični priključek                    | 1/8 NPT   |