

Valj z vlečnim drogom CRDNG-5"- -PPV-A-S2

Številka dela: 185402

FESTO

odporen proti koroziji, s skoznjo batnico.
na osnovi ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290,
za brezdozično zaznavanje. Z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 2.000 mm |
| Premer bata | 5" |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljlivo na obeh koncih |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Obratovalni tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 6.881 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 6.881 N |
| Pnevmatični priključek | 1/2 NPT |
| Material, pokrov | Nerjavna jeklena litina |
| Material, tesnilo | FPM TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |