

Filter

LF-1/2-D-5M-MAXI



Številka dela: 186464

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

5 µm filtrski vložek, z zaščitnim košem in ročnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivska zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	3.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.340 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	PE
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC