


Priključni blok VIGM-03-4,0

Številka dela: 18652
Izdelek, ki se opušča

[za ventilski otok](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	36 mm
Maks. število ventilskih mest	2
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Masa izdelka	300 g
Način pritrditve priključne plošče	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij