


# Multipol-vtičnica IMP2-SD-26-V

Številka dela: 18664

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                             |
|---|--------------------------------------|
| Dovoljen premer kabla                     | 13,5 ... 15 mm                       |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                             |
| Območje obratovalne napetosti AC          | $\leq 250$ V                         |
| Tokovna obremenitev                       | 7,5 A                                |
| Vrsta zaščite                             | IP65                                 |
| Temperatura okolice                       | -40 ... 125 °C                       |
| Masa izdelka                              | 96 g                                 |
| Električni priključek                     | Priključnica<br>26-polni             |
| Vijačni priključek kabla                  | Pg16                                 |
| Kodiranje vtiča                           | N - za ventile                       |
| Način pritrditve                          | z objemno matico                     |
| Informacije o materialu tesnil            | CR<br>odporen proti svetlobi in olju |
| Informacije o materialu ohišja            | Bakrena zlitina<br>nikljan           |
| Informacija o materialu vtičnih kontaktov | Bakrena zlitina<br>pozlačen          |