


# Multipol-vtičnica IMP2-SD-26-EA

Številka dela: 18665

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	13,5 ... 15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	7,5 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 ... 125 °C
Masa izdelka	97 g
Električni priključek	Priključnica 26-polni
Vijačni priključek kabla	Pg16
Kodiranje vtiča	Y - za vhode/ izhode
Način pritrditve	z objemno matico
Informacije o materialu tesnil	CR odporen proti svetlobi in olju
Informacije o materialu ohišja	Bakrena zlitina nikljan
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen