



# Vodilni valj DFP-50-400-PPV-A

Številka dela: 186755  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

varovano pred zasukom, za brezdotično zaznavanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	400 mm
Premer bata	50 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	1 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	22 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	884 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.178 N
Premikajoče se mase	2.420 g
Masa izdelka	5.610 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material cover	Aluminijeva litina za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje
Material piston rod	jeklo za poboljšanje