

Priključni kabel KM12-M12-GSGD-2,5

Številka dela: 18684

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Tokovna obremenitev	3,8 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Električni priključek	Vtič, raven / vtičnica, ravna M12x1 / M12x1 4-polni / 4-polni
Struktura kabla	4x0,25
Dolžina kabla	2,5 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR