


DUO kabel KM12-DUO-M8-GDWD

Številka dela: 18688

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Tokovna obremenitev	2,8 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	61 g
Električni priključek	Vtič, raven / vtičnica, ravna M12x1 / M8 4-polni / 3-polni
Struktura kabla	2x(3x0,25)
Premer kabla	4,5 mm
Dolžina kabla	0,6 m
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z navojnim vtičem z objemno matico
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu ohišja	PUR
Informacije o materialu opláčenja kabla	PUR
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen