


Vtič SEA-GS-M8

Številka dela: 18696

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	9 g
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič raven / lotan priključek
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg7
Dovoljen premer kabla	3,5 ... 5 mm
Presek priključka	0,25 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	Medenina, nikljana
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen