


Vtič SEA-GS-11-DUO

Številka dela: 18779

FESTO

za ventilske otoke.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Način pritrditve | z navojnimi pušami |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 24 g |
| Električni priključek | 4-polni Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 M12x1 Ravna vtičnica / vijačna sponka |
| Območje obratovalne napetosti DC | ≤ 250 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | ≤ 250 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 4 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2,5 kV |
| Vijačni priključek kabla | Pg11 |
| Dopustni premer kabla | 2 x 3 mm ali 2 x 5 mm |
| Presek priključka | 0,75 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Temperatura okolice | -40 ... 85 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, ohišje | PBT |
| Barva ohišja | črna |
| Material, objemna matica | PBT |
| Material, vtični kontakti | Med (medenina) Beli bron, prevlečen |