

Priključni blok CPE18-PRSEO-2

Številka dela: 187832


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za ventile serije Compact Performance, z odprtimi kanali PRS.

Pri tem priključnem bloku se lahko uporabijo le vijakne vezi z G-priključkom.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Maks. število ventilskih mest | 2 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 145 g |
| Način pritrditve priključne plošče | s skošnjo izvrtino s H letvijo |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Ojačan PA |