


Kabelski razdelilnik

ASI-KVT-FK

Številka dela: 18786

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	7,2 g
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 75 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev	3 A
Presek priključka	1,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-30 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bron