


# Kabelska vtičnica ASI-SD-FK-M12

Številka dela: 18788

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 40$ V
Tokovna obremenitev	2 A
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	16,8 g
Presek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključek	5-polni Vtičnica ravna / predirna tehnika
Način pritrditve	z objemno matico
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	nikljan
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen