


# Kabelska vtičnica ASI-SD-PG-M12

Številka dela: 18789

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	27,6 g
Električni priključek	4-polni Priključnica, ravna Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 125 V
Tokovna obremenitev	3 A
Vijačni priključek kabla	Pg9
Presek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	nikljan
Material, vtični kontakti	Bron