

Navojni priključek adapterja MKA-PG29-M32

Številka dela: 1879672

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 200 °C
Način pritrditve	z navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijačni priključek	Med (medenina) nikljan