


Vtičnica MSSD-EB-M12-MONO

Številka dela: 188024

FESTO

za ventile MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Masa izdelka	13,18 g
Električni priključek 1	Vtičnica, po EN 175301-803, oblika C
Električni priključek 2	Vtič, raven, M12x1, 2-polni, A kodiran
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 24 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 24 V
Tokovna obremenitev	0,12 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	transparenten
Material, vijakno zapiralo	jeklo, nikljano
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, posrebrena medenina, pozlačena