

Kratkohodni valj ADVC-4-2,5-A-P

Številka dela: 188054
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez možnosti zaznavanje.
Batnica z zunanjim navojem.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	2,5 mm
Premer bata	4 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	5,7 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	7,5 N
Premikajoče se mase	0,2 g
Masa izdelka	3,8 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, batnica	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran