

# Ventilski otok

## IIFB-02-1/4-14-BU

Številka dela: 18862

FESTO

G1/4, s priključkom za Fieldus.



## Podatkovni list

| Značilnost                     | Vrednost   |
|--------------------------------|--|
| Ventil                         | 5/2 monostabilen<br>5/2 bistabilen<br>5/3 napajan<br>5/3 odzračen<br>5/3 zaprt |
| Normalni imenski pretok        | 1.300 ... 1.600 l/min  |
| Obratovalni tlak               | -0,9 ... 10 bar  |
| Električni priključek          | Fieldbus<br>integriran krmilnik  |
| Maks. število ventilskih mest  | 14   |
| Temperatura okolice            | -5 ... 50 °C   |
| Vrsta zaščite                  | IP65   |
| Način vklopa                   | električni   |
| Tip ventilskega otoka          | 02   |
| Konstruktivna zgradba          | Drsnik bata  |
| Napajanje s krmilnim zrakom    | zunanji<br>notranji  |
| Konstrukcija ventilskega otoka | Fiksen raster  |
| Krmilni tlak                   | 1,5 ... 10 bar   |
| Imenska delovna napetost DC    | 24 V   |
| Temperatura medija             | -5 ... 50 °C   |
| Opomba o materialu             | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS   |