


Priključni blok VIGK-04-D-2-NPT

Številka dela: 18887

FESTO

za ventilski otok

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	183 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Način pritrditve priključne plošče	s skoznjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 1	NPT3/4-14
Pnevmatični priključek 2	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 3	NPT3/4-14
Pnevmatični priključek 4	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 5	NPT3/4-14
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij