

# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-6

Številka dela: 189169

FESTO



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	6 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Posebne lastnosti	Antistatičen
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 2
Oblika priseska	okrogel ploščat
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključek	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)