

Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-8

Številka dela: 189170

FESTO



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Premer priseska | 8 mm |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Posebne lastnosti | Antistatičen |
| Konstrukcijska zgradba | Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine |
| Pripadajoče držalo priseska | Velikost 2 |
| Oblika priseska | okrogel ploščat |
| Delovni medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -30 ... 200 °C |
| Vakuumski priključek | M5 M10x1 QS-6 PK-4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prisesek | BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) |