

Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-80

Številka dela: 189178

FESTO



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	80 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Oblika priseska	okrogel ploščat okrogel globok okrogel, posebno globok okrogel meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključek	G1/8 G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan®