


Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-8X20

Številka dela: 189186

FESTO



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost priseska	8x20 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo z dolgim izenačevalnikom višine
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 4
Oblika priseska	Ovalen, ploščat
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Vakuumski priključek	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR