


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HA-1-PK

Številka dela: 189194

FESTO

brez izenačevanja višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	0,09 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 1
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	3 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	Premer 3 mm
Vakuumski priključek	PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo