

Držalo vakuumskega priseska ESH-HA-2-QS

Številka dela: 189195

FESTO

brez izenačevanja višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	0,501 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 2
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	12 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	Premer 4 mm
Vakuumski priključek	QS-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo