


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HA-2-PK

Številka dela: 189196

FESTO

brez izenačevanja višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Prostornina                          | 0,169 cm <sup>3</sup>   |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten  |
| Konstruktivska zgradba               | Priključek za vakuum zgoraj   |
| Pripadajoče držalo priseska          | Velikost 2  |
| Delovni medij                        | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 7 g   |
| Način pritrditve                     | s protimatico   |
| Pritrditev priseska                  | Premer 4 mm   |
| Vakuumski priključek                 | PK-4  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, tesnilo                    | NBR<br>Jeklo  |
| Material, držalo                     | Aluminij<br>Medenina, nikljana<br>POM<br>jeklo za poboljšanje<br>visokolegirano jeklo |