


Držalo vakuumskega priseska ESH-HA-5-G

Številka dela: 189201

FESTO

brez izenačevanja višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	1,862 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	84 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo