


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HB-5-G

Številka dela: 189211

FESTO

brez izenačevalnika višine, vakuumski priključek ob strani.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	1,921 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivska zgradba	Priključek za vakuum ob strani
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	91 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev priseska	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo