

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HC-5-G

Številka dela: 189221

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	10 mm
Volumen	3.327 cm ³
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	112 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo