


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HC-6-G

Številka dela: 189222

FESTO

z izenačevanjem višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost  |
|--|---|
| Izenačevanje višine za držalo priseska | 20 mm   |
| Prostornina                            | 11,537 cm <sup>3</sup>  |
| Položaj vgradnje                       | pravokoten  |
| Konstruktivna zgradba                  | Priključek za vakuum zgoraj<br>z višinsko izenačitvijo                                |
| Pripadajoče držalo priseska            | Velikost 6  |
| Delovni medij                          | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura okolice                    | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                           | 472 g   |
| Način pritrditve                       | s protimatico   |
| Pritrditev priseska                    | M20x2   |
| Vakuumski priključek                   | G1/4  |
| Opomba o materialu                     | Ustreza RoHS  |
| Material, držalo                       | Aluminij<br>Medenina, nikljana<br>POM<br>jeklo za poboljšanje<br>visokolegirano jeklo |