

# Držalo vakuumskega priseska ESH-HCL-4-QS

Številka dela: 189229

FESTO

z dolgim izenačevanjem višine, priključek za vakuum zgoraj, pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	20 mm
Prostornina	1,78 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj z višinsko izenačitvijo
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	47 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	M6
Vakuumski priključek	QS-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo