


Držalo vakuumskega priseska ESH-HD-4-QS

Številka dela: 189239

FESTO

z izenačevanjem višine, priključek za vakuum ob strani, pritrditve držala
z dvema šestrobima maticama.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	6 mm
Prostornina	0,678 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	45 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	M6
Vakuumski priključek	QS-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo