

Ventilski otok VIFB-04-D-2-B


Številka dela: 18924

FESTO

s priključkom Feldbus, velikost 2.

Pri tem izdelku lahko, glede na konfiguracijo, risbe, tehnični podatki s podatkovnega lista in ustrezen pribor odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConflIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	2.300 ... 4.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	Fieldbus integriran krmilnik
Maks. število ventilskih mest	16
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Funkcija izpuha	z dušenjem
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	04
Konstrukcijska zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	modularen in razširljiv
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Primeren za vakuum	da
Imenska obratovalna napetost AC	110 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura medija	-10 ... 60 °C