


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HDL-1-PK

Številka dela: 189244

FESTO

z dolgim izenačevanjem višine, priključek za vakuum ob strani,  
pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	10 mm
Prostornina	0,15 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo
Priladajoče držalo priseska	Velikost 1
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	28 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	Premer 3 mm
Vakuumski priključek	PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR Jeklo
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo