


# Držalo vakuumskega priseska ESH-HDL-5-G

Številka dela: 189251

FESTO

z dolgim izenačevanjem višine, priključek za vakuum ob strani,  
pritrditev držala z dvema šestrobima maticama.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	30 mm
Prostornina	1,667 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum ob strani z višinsko izenačitvijo
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	273 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev priseska	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, držalo	Aluminij Medenina, nikljana POM jeklo za poboljšanje visokolegirano jeklo