


Držalo vakuumskega priseska ESH-HE-2-M5

Številka dela: 189254

FESTO

brez izenačevanja višine, za direktno pritrditev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Prostornina	0,036 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 2
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	3 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem preko vakuumskega priključka
Pritrditev priseska	Premer 4 mm
Vakuumski priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	Aluminijeva litina za kovanje NBR POM Jeklo
Material, držalo	jeklo za poboljšanje